

タナガード



軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。
荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。

特徴

- 取付けは簡単ワンタッチ。
- 様々な支柱に取付け可能。
- 高さは調節自由自在。
- 収納品の取出しも簡単。

商品・書類の落下防止に



ペール缶、ドラム缶の転倒防止に



金型の落下防止に



機種・仕様・キャンペーン価格

ベルト		開閉バックル	サイズ	棚間口寸法 (mm)							製品引張 破断強度 (kg)	ベルト	
幅 (mm)	ベルト			900	1200	1500	1800	2100	2300	2500		材質 (幅×厚)	色
25	2P	J	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	90	ポリプロピレン (25×1.3)	黒
		K	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	200		黒
		B	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	200		黒
	価格				1,300円	1,320円	1,340円	1,350円	1,360円	1,380円	1,390円	< 税別です >	
	2N	J	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	90	ナイロン (25×1.3)	ブルー
		K	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	250		ブルー
B		S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	250	ブルー		
価格				1,460円	1,490円	1,520円	1,550円	1,580円	2,050円	2,080円	< 税別です >		

ベルト		開閉バックル	サイズ	棚間口寸法 (mm)							製品引張 破断強度 (kg)	ベルト	
幅 (mm)	ベルト			900	1200	1500	1800	2100	2300	2500		材質 (幅×厚)	色
50	5P	J	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	100	ポリプロピレン (50×1.3)	黒
		K	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	300		黒
		B	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	300		黒
	価格				1,930円	1,960円	1,990円	2,020円	2,050円	2,100円	2,130円	< 税別です >	
	5N	J	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	100	ナイロン (50×1.3)	ブルー
		K	S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	400		ブルー
B		S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	400	ブルー		
価格				2,250円	2,300円	2,350円	2,400円	2,450円	2,550円	2,500円	< 税別です >		
5E	C	M・L・LL	-	12	15	18	21	23	25	1500	ポリエステル (50×2.0)	紺	
	価格				-	5,160円	5,260円	5,360円	5,800円	< 税別です >			
	R	M・L・LL	-	12	15	18	21	23	25	2000		紺	
価格				-	7,280円	7,380円	7,480円	7,900円	< 税別です >				

● タナガードの取付サイズの選び方 (取付支柱のサイズ)



サイズ	支柱外寸法	主な適合支柱 (mm)
S	12cm~18cm	C 30×30 35×35
		C 40×40 45×30 45×45
		C 40×40 45×45 55×45
M	16cm~23cm	C 60×40 50×50
		C 60×40 50×50
L	23cm~30cm	C 75×40 75×45 75×75
		C 100×50
LL	30cm~45cm	C 150×75
		C 125×65
		L 100×150

● 品番の説明と注文の仕方


2P J-M18




タナガード



取付け簡単ワンタッチ



- ① ゴムバンドを外側にして支柱にあてがって下さい。
- ② フックをおさえてリングの取手を引っ張って下さい。
- ③ リングをフックに掛けて下さい。



開放時にもベルトの位置が変わらないので
開閉作業が簡単です。

開閉バックルの種類と使い方

J 樹脂 バックル		 バックルを差し込む	 ベルトを締める	 リリースボタンを押す
K 鋼線 バックル		 ベルトを金具に通す	 ベルトを締める	 ベルトを逆方向に引っ張る
B カム バックル		 バックルをフックに掛ける	 レバーをおさえてベルトを締める	 レバーを押してゆるめる
C センター バックル		 バックルをフックに掛ける	 作動レバーを起し、 ベルトをたるみのない程度に引っ張る	 作動レバーを倒す
R ラチェット バックル		 バックルをフックに掛ける	 ベルトをたるみのない程度引っ張る	 作動レバーを動かし、 巻き取り軸にベルトを 2~4回転巻き付けて その方向へ作動 レバーを倒す 開放レバーを押しながら、 作動レバーを 起こし、開放ストッパーに掛ける 180°開く 開放ストッパー

NEW タナガードキャッチャー



品番	適合ベルト
TC-25	25mm幅 (2P・2N)
TC-50	50mm幅 (5P・5N)

※ 5Eには使用できません。別売です。

タナガードが更に使いやすく、便利になります。

取付簡単! ベルトにはめるだけ。現在使用中のタナガードにも、ワンタッチで装着



サービスに
関する
お問い合わせ

株式会社 紙半

本社 / 〒441-8016 愛知県豊橋市新栄町鳥瞰 42
TEL 0532-31-1383 FAX 0532-31-0450